
E20390

Svjetlovodni senzor blokade

FE-18-A-A-R4

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OGF
OGF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	80
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...290
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,074
Verzija osjetilne glave		kutno
Promjer osjetilne glave	[mm]	4
Duljina glave senzora	[mm]	10
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		◉
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo

E20390

Svjetlovodni senzor blokade

FE-18-A-A-R4

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	E20103
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.