


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-S-V-M4/0,4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

400

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: ABS

Materijal vlakna

Staklo

E20394



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-S-V-M4/0,4M

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	Silikon
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.