


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-M8/1,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20221

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

63

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

1500

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

E20398



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-M8/1,5M

Materijal omota vlakna

PVC

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.