


## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-E3/0.8M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OIF

## OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

100

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Ukupna duljina

[mm]

800

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

Aluminij

# E20399



## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-E3/0.8M

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|