


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-M-V-M6/1,2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E21038

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OB5030

OB50

Raspon vlaknene optike [mm] 35

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Ukupna duljina [mm]	1200
Min. radijus savijanja [mm]	20
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	metalsilikon

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.