


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-M-V-M6/3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB5030
--	--------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	26
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...150
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Duljina glave senzora [mm]	45
Ukupna duljina [mm]	3000
Min. radijus savijanja [mm]	20
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	metalsilikon

E21039



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-M-V-M6/3M

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.