


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-M-V-M6/5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB5030

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

45

Ukupna duljina

[mm]

5000

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

metalsilikon

E21040



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-M-V-M6/5M

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.