




Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-M-V-R3/1,2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Ukupna duljina

[mm]

1200

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

metalsilikon

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

E20103

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.