



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije

Domet nadzoraRaspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača OBFF**OBF**

Raspon vlaknene optike [mm] 40

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave kutno

Ukupna duljina [mm] 600

Min. radijus savijanja [mm] 20

Materijal vlakna Staklo

Materijal glave vlakna nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna metalsilikon

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata E20103

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.