




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

26

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

26

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Ukupna duljina

[mm]

3000

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Raspored vlakana



Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Materijal omota vlakna

metalsilikon

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.