




Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Izlaz svjetlosti

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; OMF

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]

93

OMF

Raspon vlaknene optike [mm]

93

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Težina

[g]

1161,5

Visina osjetilne glave

[mm]

12

Širina osjetilne glave

[mm]

143

Duljina glave senzora

[mm]

85

Dimenzije sonde

[mm]

12 x 143 x 85

Ukupna duljina

[mm]

2500

Min. radijus savijanja

[mm]

19

E21132



Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-X/2,5M

Materijali	instalacija: nehrđajući čelik (1,4301/304)
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.