


Spojni kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	687
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Zeleno, zaštićen; 4 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

