


E21138



Spojnik kabel za Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Primjena	
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-20...90
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Težina [g]	167,5
Dimenzije [mm]	15 x 15 x 47,3
Materijali	TPU
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink, niklovano / Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojnik kabel: zaslon spojen

E21138



Spojni kabel za Ethernet


VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Zeleno, zaštićen; 4 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojnik: zaslon spojen

