


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/2M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OKF

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]

28

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-40...150

Mehanički podaci

Težina [g]

125

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora [mm]

35

Ukupna duljina [mm]

2000

Min. radijus savijanja [mm]

45

Raspored vlakana



Promjer jezgre [mm]

1,6

Promjer vlakna [mm]

0,05

E21153



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/2M

Vanjski promjer	[mm]	5,4
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.