


Adapter za vlaknenu optiku

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Primjena

Dizajn

za optičke vodiče M11

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...60

Mehanički podaci

Težina

[g]

30,9

Ukupna duljina

[mm]

450; (promjenjivo)

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Raspored vlakana



Promjer jezgre

[mm]

1,0

Vanjski promjer

[mm]

2,2

Materijali

Adapter: ABS; PPE; POM

Materijal vlakna

PMMA

Materijal omota vlakna

PE

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)

Rezni alat za optičke vodiče, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.