


Kabeli adaptera za kamere s video izlazom

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 Zaslon L= 120
2 Napajanje napona L= 250

Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kamera s video izlazom O2M20x
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-45...85
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	72,4
Navoj za postavljanje	M16
Materijali	kućište: PVC; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala	PVC

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PVC, crno, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Kabeli adaptera za kamere s video izlazom

ADAPTER CABLE M12-M16

Priključak



Boje žica :
 BK = crno
 GY = Sivo
 RD = Crveno

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

