


E2M204



Kabeli adaptera za kamere s video izlazom


CONNECTION CABLE M16 11M



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Dizajn		kamera s video izlazom O2M20x
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-45...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	589,5
Materijali		kućište: PVC; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala		PVC
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm




Kabeli adaptera za kamere s video izlazom

CONNECTION CABLE M16 11M

Električni priključak

Kabel: 11 m, PVC, crno, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

