


E2M206



Kabeli adaptera za kamere s video izlazom

CONNECTION CABLE M16 21 M



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kamera s video izlazom O2M20x
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-45...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	1093
Materijali		kućište: PVC; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala		PVC

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm




Kabeli adaptera za kamere s video izlazom

CONNECTION CABLE M16 21 M

Električni priključak

Kabel: 21 m, PVC, crno, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

