


E2M231



Nadziranje s jednom analognim ulazom za videozapis

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Primjena

Primjena Nadzorni uređaj za do jednu kameru 1 O2M2xx / O3M2xx

Električni podaci

Radni napon [V] 18...30 DC; ($\pm 10\%$)

Zaštita od prenapona da

Strujno napajanje za kameru [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Ulazi

Video ulaz 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...85

Temperatura skladištenja [°C] -40...125

Skladišna vlažnost [%] < 75; (relativna vlažnost)

Rok valjanosti [MON] 24

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce 15,3 G(rms) Raspon frekvencije 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz

Mehanički podaci

Težina [g] 1202,5



Nadziranje s jednom analognim ulazom za videozapis

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Materijali	kućište: ABS crno; instalacija: Aluminij crno
------------	---

Prikazi / radni elementi

Vrsta zaslona	prikaz u boji
---------------	---------------

Veličina zaslona	7"
------------------	----

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


Električni priključak - utičnica

Kabel: 2 m

Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A



Priključak



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktiviraj kameru 1
BN:	aktiviraj kameru 2
WH/YE:	aktiviraj kameru 3
GY:	aktiviraj kameru 4 tahometar
YE:	ručna kočnica

1	jezgra koaksijalnog kabla video signal
2	koaksijalni ekran video GND
3	U+
4	0 V