

Operativni softver za čitače k#da 1D/2D

USER INTERFACE SOFTWARE O2I



Primjena

Dizajn

Za čitače k#da 1D/2D

Softver / programiranje

Nosač podataka

CD-ROM

Sustavni uvjeti

Vrsta CPU-a (ili bolje)

Pentium III

Min. ciklus CPU-a

500 MHz

Min. RAM

128 MB

Min. memorija tvrdog diska

35 MB

Min. grafička razlučivost

1024 x 768

Mrežna kartica

Ethernet 10 / 100 Mbit

Mrežni protokol

Ethernet TCP/IP

E2I200



Operativni softver za čitače k#da 1D/2D

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

Mehanički podaci

Težina	[g]	53,2
--------	-----	------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------