


E30406



Voltažni konverter

VOLTAGE CONVERTER



Električni podaci

Nazivni napon DC	[V]	9...27
Potrošnja struje	[mA]	< 500
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
--------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 40

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spojna stezaljka
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V (0,15...80 MHz)

Mehanički podaci

Težina	[g]	151
Materijali		PBT-GF20
Materijal za brtvljenje		FKM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Utičnica

Kabel: 1 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM




Voltažni konverter

VOLTAGE CONVERTER

Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utikač

Kabel: 1 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM