
E30407

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



1 Stezni vijak
2 stezni prsten
3 Uvareni kalem

EC 1935/2004 FDA

Primjena		
Dizajn		za temperaturne senzore Ø 6 mm
Montaža		Zavrtanje stezaljkom
Snaga tlaka	[bar]	10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...150
Testovi / odobrenja		
Direktiva o tlačnoj opremi		Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute		U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci		
Težina	[g]	56,1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PEEK
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 10
Spajanje senzora		Ø 6 mm
Procesni priključak		Zavareni adapter Ø 25 mm
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.