




Adapter na uvijanje za procesne senzore

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Brtva
2 O-prsten

Primjena

Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar]	300

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	61,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	M18 x 1,5 Unutarnji navoj
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2
Dubina umetanja [mm]	21; (Mjerni indikatori SID, SFD, TN)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1, FKM
	O-prsten: 1, EPDM
	Brtva: 1, FKM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------