


E30425



Tipka za potvrdu za tlačne senzore

TEACH BUTTON



Primjena		
Dizajn		za senzore PM1xxx
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...30 DC
Izlazi		
Maks. opterećenje	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	2927
Mehanički podaci		
Težina	[g]	227
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; FFKM; PBT
Opaske		
Opaske		Ako se koristi dugme za podešavanje, IO-Link komunikacija nije moguća
Količina pakiranja		1 kom.


Tipka za potvrdu za tlačne senzore

TEACH BUTTON

Električni priključak

Kabel: 0,9 m, PUR; Maks. duljina kabela: 30 m; između senzora i gumba za potvrdu

Priključak



1 2-žična operacija
 2 3-žična operacija
 OUT2 4...20 mA
 boje prema DIN EN 60947-5-2