


Brtva

SEAL RING EPDM G1/2



Primjena

Dizajn	za jedinice s procesnim spojem G ½
--------	------------------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...130
---------------------	------	-----------

Testovi / odobrenja

Standardno	DIN EN ISO 1179-2
------------	-------------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	4,05
Unutarnji promjer	[mm]	18,5
Vanjski promjer	[mm]	23,9
Materijali		EPDM

Opaske

Količina pakiranja	10 kom.
--------------------	---------