




Adapter na uvijanje za procesne senzore

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 brtveni prsten dvostrukog ruba

Primjena

Primjena	područja primjene u hidraulici ulja; Omogućava smjer senzora
Montaža	za montažu cijevi; (Cijevni ispravljač M14 x 1,5 potrebno)
Snaga tlaka [bar]	315

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	60
Materijali	čelik (1.0718 / 12L13); nehrđajući čelik (1.4305 / 303); čelik (1.0216); FKM; Premaz od cinka i nikla
Spajanje senzora	G 1/4 vanjski navoj
Procesni priključak	spoj navojem M14 x 1,5 Unutarnji navoj stožasta brtva:L8
Brtvilo	brtveni prsten dvostrukog ruba

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------