


Brtva

SEAL RING FFKM G1/2



Primjena

Dizajn	za jedinice s procesnim spojem G ½
--------	------------------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-5...200
---------------------	------	----------

Testovi / odobrenja

Standardni	DIN EN ISO 1179-2
------------	-------------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	2,05
Unutarnji promjer	[mm]	18,5
Vanjski promjer	[mm]	23,9
Materijali		FFKM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------