


Pokrivni čep za procesne spojeve

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 narez prstena za brtvljenje DIN 3869-33-FKM
2 žlijeb za O-prsten 24 x 2 (EPDM) ili opcionalni prsteni za brtvljenje

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Primjena	
Snaga tlaka [bar]	100
Testovi / odobrenja	
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci	
Težina [g]	203
Materijali u kontaktu s medijima	nehrdajući čelik (1,4435 / 316L) površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4; Brtva: FKM
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsteni: 1 x 24 x 2 (EPDM), u kontaktu s medijem, E30054
	O-prsteni: 1, DIN 3869-33-FKM
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 24 x 2 (FKM), u kontaktu s medijem, E30123
	prsteni za brtvljenje: PEEK, u kontaktu s medijem, E30124
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.