


Stezni priključak za procesne senzore

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 Stezni vijak
2 stezni prsten
3 adapter na uvijanje

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Primjena

Primjena	higijenski sustavi
Montaža	Zavrtanje stezaljkom
Preporučeni mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari
Snaga tlaka [bar]	10
Bez međuprostora	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-10...150
--------------------------	-----------

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	102,8
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PEEK
Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 10
Spajanje senzora	Ø 6 mm
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	Ra: < 0,8

E30144



Stezni priključak za procesne senzore

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.