


Adapter za zavarivanje procesnih senzora

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 Brtveni rub

EC 1935/2004 

Primjena

Srednja temperatura	[°C]	< 250
Snaga tlaka	[bar]	50

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	36,2
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	5...20
Spajanje senzora	M12 x 1,5 stožac za brtvljenje	
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 25 mm	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------