E30390


Sučelje IO-Linka

USB IO-LINK MASTER

Otkazani artikal

Alternativni artikli: ZZ1060

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 utičnica USB vrsta Mini-B
2 LED radni status
3 24 V DC
4 LED Greška / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)

IO-Link

Primjena		
Primjena		namještanje postavki i analiza jedinica
Električni podaci		
Nazivni napon DC	[V]	5; (mrežni rad: 24 V DC)
Potrošnja struje	[mA]	< 500; (mrežni rad: < 1000 mA)
Zaštitna klasa		III
Izlazi		
Zaštita od kratkog spoja		da
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
IO-Link Master		
Tip prijenosa		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka		1.1
Broj ulaza razreda A		1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...45
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Mehanički podaci		
Težina	[g]	572,4

E30390

Sučelje IO-Linka

USB IO-LINK MASTER


Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Žuto
	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Funkcija	1 x LED, Zeleno
	Greška	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Spojni kabel: M12, EVC176
	Kabel USB
	napajanje pomoću utikača s međunarodnom prilagodbom
Dodatna oprema (opcionalno)	Softver: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utičnica


Poveznik: M12; kodiranje: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	ne koristi se

Električni priključak

Priključak



E30390

Sučelje IO-Linka

USB IO-LINK MASTER

Električni priključak - utičnica

Poveznik: USB

