




Adapter na uvijanje za procesne senzore

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 navoj Aseptoflex
- 2 brtveni rub Aseptoflex adapter
- 3 Dichtkante senzor



EC 1935/2004 FCM FDA

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	50
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	187
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)	
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje	
Procesni priključak	spoj navojem Aseptoflex	
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------