


Cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 žlijeb za O-prsten DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested

Primjena	
Dizajn	za cijevi DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Snaga tlaka [bar]	40
Testovi / odobrenja	
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Standardno	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Mehanički podaci	
Težina [g]	399
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	navlaka za cijev DN40 DIN 11864-1-A-BS
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H3
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsten:, FKM

E33408



Cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------