




Procesni adapter za nastavke cijevi SMS

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA****Primjena**

Snaga tlaka	[bar]	40
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	175
Materijali		nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora		G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak		cijevni priključak SMS DN25
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		0,4 / 4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------