


Ugradbeni adapter za procesne senzore

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 mjesto curenja
- 3 brtveni rub



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Dizajn

dodatna oprema za, PY200x, PM17xx, PI27xx,
PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal

Snaga tlaka

[bar]

34

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi

Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute

U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.



Ugradbeni adapter za procesne senzore

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Mehanički podaci	
Težina [g]	1602
Materijali u kontaktu s medijima	nehrdajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4; O-prsteni: EPDM
Spajanje senzora	G 1 Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Brtvilo	Brтва
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje:, usklađeno s PEEK, FDA, E30124
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.