




Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: mjesto curenja



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar]	100

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	156,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Brtvilo	Brтва
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 26 x 3, usklađeno s EPDM, FDA, E30438
	O-prsten: 26 x 3, usklađeno s FKM, FDA, E30437

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------