


Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	40
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	283,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 stožac za brtvljenje	
Procesni priključak	navlaka za cijev DN40 (1,5") DIN 11851	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------