


Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Brtveni rub

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	16
MAWP (za primjene prema CRN-u)	[bar]	16

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	231
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Brtvilo	metal na metal	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------