


Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 Brtveni rub

EC 1935/2004 FCM 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	40
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	199
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	navlaka za cijev DN40 (1,5") DIN 11851	
Brtvilo	metal na metal	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------