


Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Brtveni rub

EC 1935/2004 FCM 

Primjena

Snaga tlaka [bar] 25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	230
Materijali u kontaktu s medijima	nehrdajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Brtvilo	metal na metal
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.