


Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Brtveni rub

EC 1935/2004 FCM FDA

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	25
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	481
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Brtvilo	metal na metal	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------