


Procesni adapter za nastavke cijevi SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Brtveni rub

EC 1935/2004 FCM 

Primjena

Snaga tlaka [bar] 25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	267
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	cijevni priključak SMS DN50 (2")
Brtvilo	metal na metal
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.