




## Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



### Primjena

Snaga tlaka [bar] 40

### Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.  
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

### Mehanički podaci

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Materijali                                 | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)       |
| Spajanje senzora                           | G 3/4                                  |
| Procesni priključak                        | navlaka za cijev DN40 (1,5") DIN 11851 |
| Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4                                |
| Razred higijenske opreme prema DIN 11866   | H4                                     |

### Opaske

Količina pakiranja 1 kom.