



Trostruka stezaljka procesnog adaptera


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E33701

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

EC 1935/2004 FCM FDA

Primjena

Snaga tlaka [bar] 16

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g] 127

Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Spajanje senzora Aseptoflex

Procesni priključak Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 0,4 / 4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.