


Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Otkazani artikal



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka [bar] 10

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	554,4
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	Aseptoflex
Procesni priključak	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.