



Trostruka stezaljka procesnog adaptera


AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E33201

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario



- 1 navoj Aseptoflex
2 O-prsten 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Montaža	s O-prstenom
Snaga tlaka [bar]	16

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	129,5
Vrsta montaže	s O-prstenom
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: EPDM
Spajanje senzora	Aseptoflex
Procesni priključak	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsteni: 5, EPDM, E30054
	O-prsteni: 5, FPM (Viton), E30053

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------