



Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E33711

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex brtveni rub
2 navoj Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	40
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	158
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora		Aseptoflex
Procesni priključak		navlaka za cijev DN32 (1,25") DIN 11851
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866		H4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------