


Ugradbeni adapter za procesne senzore

ADAPT IFM-APV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 navoj Aseptoflex

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	10
-------------	-------	----

Mehanički podaci

Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	Aseptoflex
Procesni priključak	prirubnica
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------