

Procesni adapter s prirubnom pločom


ADAPT IFM-DRD D=65

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E33242

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

EC 1935/2004 FCM 

Primjena

Snaga tlaka [bar] 25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	626,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	Aseptoflex
Procesni priključak	DRD-Flansch Ø 65 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.