


Ugradbeni adapter za procesne senzore

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Otkazani artikal



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	16
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	144,8
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora		Aseptoflex
Procesni priključak		Clamp DN25
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		0,4 / 4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------